

Garant**Șubler digital de adâncime IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418682 200
GTIN	4045197949738
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 320 mm, Cod 418689, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

Descriere tehnică

Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	A1
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Funcție Preset (presetare)	da
Decuplare automată	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032

Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630
Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 320 mm	418744 320
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236