



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 8,9 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	113005 8,9
GTIN	4045197952585
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

#### Recomandare:

##### Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 26,7 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_c$ : 40 mm

Lungimea totală L: 84 mm

Ø cozii  $D_s$ : 8,9 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

### Descriere tehnică

Ø cozii $D_s$	8,9 mm
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	26,7 mm
Ø nominal $D_c$	8,9 mm
Lungimea totală L	84 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot

Standard	DIN 1897
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>	40 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal