



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 5,4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 19,9 mm

Lungimea canalului de așchii L_c : 28 mm

Lungimea totală L: 66 mm

Ø cozii D_s : 5,4 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm/rot
Lungimea totală L	66 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	19,9 mm
Ø cozii D_s	5,4 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea canalului de așchii L_c	28 mm
Standard	DIN 1897

Ø nominal D _c	5,4 mm
Număr de dinți Z	2
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal