



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 7,2 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 7,2
GTIN	4045197952417
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 23,2 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 34 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Ø cozii D_s : 7,2 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Standard	DIN 1897
Ø cozii D_s	7,2 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal D_c	7,2 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm/rot

adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	23,2 mm
Lungimea totală L	74 mm
Lungimea canalului de aşchii L _c	34 mm
Număr de dinţi Z	2
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal