


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 3,7 mm

Date comandă

Numărul de comandă	113005 3,7
GTIN	4045197952066
Clasa articolului	12B

Descriere
Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:
Adâncimea maximă de găurire:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 14,5 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 20 mm

Lungimea totală L: 52 mm

Ø cozii D_s : 3,7 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	3,7 mm
Lungimea totală L	52 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	14,5 mm

Ø nominal D _c	3,7 mm
Standard	DIN 1897
Lungimea canalului de aşchii L _c	20 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal