

TAJIMA**Cuțit universal din oțel superior cu 3 lame 30°, 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844905
GTIN	4975364018977
Clasa articolului	83M

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Cu 3 lame de rupere (Cod 844916 Ref. 10) în 7 trepte, **lățime 9 mm, 30°**. Cutter subțire din oțel inoxidabil, pentru tăieturi foarte fine și curate.

Lungimea cuțitului fără lamă: 120 mm

Lungimea lamei: 73 mm

Lățimea vârfului: 9 mm

Grosimea lamei: 0,4 mm

Număr trepte de rupere: 7

Descriere tehnică

Lățimea vârfului	9 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	120 mm
Grosimea lamei	0,4 mm
Număr trepte de rupere	7
Lungimea lamei	73 mm
Tip produs	Cuțit universal

Accesorii

844916

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30°
„experience” Număr

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp”
Număr 10

844917 10

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience”
Număr 10

844910 10

Rigle auxiliare pentru tăiere Lungime 600 mm

845360 600

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife”
Număr 10

844915 10

Cutie de colectare, mică

845135

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30°
„experience” Număr 10

844916 10

Cutie de colectare

845130

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30°
„multisharp” Număr

844918

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30°
„multisharp” Număr 10

844918 10