



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 12 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	113005 12
GTIN	4045197952752
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

#### Recomandare:

##### Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 33 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_c$ : 51 mm

Lungimea totală L: 102 mm

Ø cozii  $D_s$ : 12 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rot

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	102 mm
Număr de dinți Z	2
Standard	DIN 1897
Ø nominal $D_c$	12 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm

adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	33 mm
Toleranță $\varnothing$ nominal	h8
Avans $f$ pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rot
Lungimea canalului de așchii $L_c$	51 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal