



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 6,6 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 6,6
GTIN	4045197952356
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 21,1 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 31 mm

Lungimea totală L: 70 mm

Ø cozii D_s : 6,6 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Lungimea canalului de aşchii L_c	31 mm
Standard	DIN 1897
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	21,1 mm
Lungimea totală L	70 mm
Ø nominal D_c	6,6 mm

Număr de dinți Z	2
Ø cozii D _s	6,6 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal