


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 7,8 mm

Date comandă

Numărul de comandă	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Clasa articolului	12B

Descriere
Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L₂: 25,3 mm

Lungimea canalului de așchii L_c: 37 mm

Lungimea totală L: 79 mm

Ø cozii D_s: 7,8 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	7,8 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	37 mm
Standard	DIN 1897
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	79 mm
Ø nominal D _c	7,8 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	25,3 mm

Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm/rot
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal