

Garant**Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	845020
GTIN	4045197438553
Clasa articolului	81B

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente convex și în același timp subțire, atât pentru lucrări puternice, cât și pentru tăieturi precise. Înveliș **Haptoprene** aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar și cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu **3** lame de rupere (Cod 845010 Ref. 10) în 8 trepte, **lățime 18 mm**.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi Cod 845010 Ref. 10; 845015 Ref. 10; 845016 Ref.10; 845018 Ref. 50; 845019 Ref. 50; 845021 Ref.10; 845023 Ref.50.

Descriere tehnică

Număr trepte de rupere	8
Lungimea lamei	100 mm
Lățimea vârfului	18 mm
Grosimea lamei	0,5 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	160 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Toc pentru cuțite universale	845065
Cutie de colectare	845130
Cutie de colectare, mică	845135
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp” Număr 10	845021 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „experience” Număr 50	845018 50
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” Număr 10	845015 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „longlife” Număr 50	845019 50
Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere „experience” Număr 10	845016 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „multisharp” Număr 50	845023 50