

Garant**Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844920
GTIN	4045197673008
Clasa articolului	81B

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente, subțire și ergonomic, atât pentru lucrări puternice, cât și pentru tăieturi precise. Înveliș **Haptoprene** aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar și cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu 3 lame de rupere (Cod 844910 Ref. 10) în 13 trepte, **lățime 9 mm**.

Lungimea cuțitului fără lamă: 145 mm

Lungimea lamei: 80 mm

Lățimea vârfului: 9 mm

Grosimea lamei: 0,4 mm

Număr trepte de rupere: 13

Descriere tehnică

Grosimea lamei	0,4 mm
Lățimea vârfului	9 mm
Număr trepte de rupere	13
Lungimea cuțitului fără lamă	145 mm
Lungimea lamei	80 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „experience” Număr 10	844916 10
Rigle auxiliare pentru tăiere Lungime 600 mm	845360 600
Cutie de colectare, mică	845135
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp” Număr 10	844917 10
Cutie de colectare	845130
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp” Număr	844917
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife” Număr 10	844915 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „multisharp” Număr 10	844918 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience” Număr	844910
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife” Număr	844915
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience” Număr 10	844910 10