

Tajima**Cuțit universal cu cursor blocabil cu 3 lame, 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844955
GTIN	4975364110695
Clasa articolului	83M

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din plastic rezistent la șocuri, cu 3 lame de rupere (Cod 844910 Ref. 10) în 13 trepte, **lățime 9 mm**. Mecanism de blocare integrat în cursor.

Lungimea cuțitului fără lamă: 130 mm

Lungimea lamei: 80 mm

Lățimea vârfului: 9 mm

Grosimea lamei: 0,4 mm

Număr trepte de rupere: 13

Descriere tehnică

Număr trepte de rupere	13
Grosimea lamei	0,4 mm
Lungimea lamei	80 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	130 mm
Lățimea vârfului	9 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Cutie de colectare	845130
--------------------	--------

Rigle auxiliare pentru tăiere Lungime 600 mm	845360 600
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife” Număr 10	844915 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „experience” Număr 10	844916 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „experience” Număr 10	844910 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „multisharp” Număr 10	844917 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „multisharp” Număr 10	844918 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm „longlife” Număr	844915
Cutie de colectare, mică	845135