

Garant

Coloane de susținere, Înălțime: 962mm



Date comandă

Numărul de comandă	938000 962
GTIN	4045197680341
Clasa articolului	91W

Descriere

Execuție:

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră, deoarece amplasarea se face fără guseu. Fantă de suspendare la interval de 50 mm în partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și interioară pentru prinderea altor module cum ar fi panoul perforat, raftul de depozitare etc. Coloană portantă cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Livrare în pereche.

Adaptat pentru:

Pereți perforați 2 × Cod 938008 resp. Cod 938009.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Ref. 200 este recomandată numai pentru șina media, raft și Multifix.**
- **La utilizarea șinelor media vă rugăm să comandați și modulul media Cod 938002 Ref. CUT/OUT.**

Recomandate pentru prinderea perechilor de brațe de susținere.

Descriere tehnică

Fișă de date

Adâncime	100 mm
Lățime	40 mm
Echipare maximă cu panou perforat	2 × Cod 938008 resp. Cod 938009
Capacitate portantă maximă	50 kg
Înălțime	962 mm
Greutate	6 kg
Serie	Banc de lucru KOMBI
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranță	GS TÜV Süd
Tip produs	Coloană de susținere

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/938000-962>