

Tajima**Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 1 lamă, 18 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	845030
GTIN	4975364019219
Clasa articolului	83M

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner ergonomic din 2 componente, cu cauciucare pentru lucrări sigure. Fixare absolut sigură a ramei prin **șurubul de fixare cu cap striat**. Cu 1 lamă de rupere (Cod 845010 Ref. 10) în 8 trepte, **lățime 18 mm**.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi Cod 845010 Ref. 10; 845015 Ref. 10; 845016 Ref.10; 845018 Ref. 50; 845019 Ref. 50; 845021 Ref.10; 845023 Ref.50.

Descriere tehnică

Grosimea lamei	0,5 mm
Număr trepte de rupere	8
Lățimea vârfului	18 mm
Lungimea lamei	100 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	160 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere „experience” Număr 10	845016 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp” Număr 10	845021 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” Număr 10	845015 10
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „longlife” Număr 50	845019 50
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „experience” Număr 50	845018 50
Cutie de colectare	845130
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „multisharp” Număr 50	845023 50
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10
Cutie de colectare, mică	845135
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife”cu tăiș zimțat Număr 10	845012 10
Toc pentru cuțite universale	845065