

**Tarod de mașină Forma B DIN 371/376, neacoperită, M: M20****Date comandă**

Numărul de comandă	131260 M20
GTIN	4045197953278
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:
Cu con de atac.

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	17,5 mm
Lungimea totală L	140 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	16 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	20 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	2,5 mm
Adâncimea filetului	60 mm
Pătrat coadă □	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M20
Strat de acoperire	neacoperită

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		