

**Tarod de mașină Forma B DIN 371/376, neacoperită, M: M24****Date comandă**

Numărul de comandă	131260 M24
GTIN	4045197953285
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:
Cu con de atac.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	18 mm
Ø găurii de centrare	21 mm
Pas filet	3 mm
Ø Filet	24 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Adâncimea filetului	72 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M24
Strat de acoperire	neacoperită

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		