

**Garant****Arbore, Tip: TR16I****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 361119 TR16I  |
| GTIN               | 4045197953384 |
| Clasa articolului  | 310           |

**Descriere****Execuție:**

Arbore trapezoidal pentru transfer optim al forței.  
Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105 – 361110, șine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 și bacurile Cod 361123 – 361137.

**Aplicație:**

TR14 și TR16 **pentru prindere exterioară**, TR14I și TR16I **pentru prindere interioară**.

**Adaptat pentru:**

Module de strângere Cod 361105 – 361110.

**Accesorii opționale:**

Prelungiri arbore Cod 361120, cheie dinamometrică Cod 656050 120.

**Notă:**

Piese de schimb pentru arbori Cod 361176, 361177 și 361178.

**Descriere tehnică**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ø exterior D                       | 40 mm    |
| Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 |
| SW <sub>1</sub>                    | 13       |
| SW <sub>2</sub>                    | 30       |
| Lungime L                          | 229,6 mm |
| Serie                              | Xpent    |

Tip produs

Arbore

**Accesorii**

Piuliță Xpent Tip 1

361177 1

Ancoră arbore Xpent Tip 1

361176 1

Piuliță de șurub Xpent, completă cu inel Tip 1

361178 1