


**Garant****Bac detașabil Gripp, o singură componentă, Pentru tip: 125/32****Date comandă**

Numărul de comandă	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

Treaptă de strângere cu o înălțime de 5 mm și o suprafață de reazem de 3 mm.

**Aplicație:**

Ideal pentru aşchiere dificilă.

**Adaptat pentru:**

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de prindere.

**Notă:**

Tip GS cu o treaptă de prindere și o treaptă netedă

**Descriere tehnică**

Lungimea bacului l	68,5 mm
Înălțime $h_1$	3 mm
Înălțime $h_2$	3 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm
Înălțimea bacului h	45 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Lungime $l_1$	3 mm

Lungime l <sub>2</sub>	3 mm
Tip produs	Bacuri de menghină