

HOLEX**Aparat de măsurat înălțimi cu ac de trasat reglabil pe orizontală, Înălțimea de trasare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	443720 300
GTIN	4045197953445
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Bază stabilă cu suprafață de rezemare lepuită. Cu șină reglabilă de măsurare, lupă și șurub de blocare. Citire 0,02 mm. Valoarea zero a gradației și vârful de trasare sunt corelate cu suprafața de rezemare a bazei (posibilitate de trasare de la „0”). Astfel, cotele din desen pot fi transferate direct fără erori de calcul. Acul de trasat este **armat cu carbură și reglabil pe orizontală cu 140 mm** (de ex. pentru locuri greu accesibile). Formă subțire a vârfului de trasat pentru trasarea în canale înguste. Forma ergonomică a suprafeței de rezemare împiedică coliziunea dintre vârful de trasat și mână.

Descriere tehnică

Lungime suprafața bazei	145 mm
Vernier	1/50 mm
Eroare de toleranță	0,06 mm
Calibrarea	E1

Lățime suprafața bazei	105 mm
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	28×9 mm
Standard	Normă de fabricație
Material	Oțel superior, INOX
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300
--	------------

Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Domeniu de reglare 140 mm	443730 140
--	------------