

Garant

Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 80/6
GTIN	4045197953605
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

Notă:

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	80 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D_{max}	92,1 mm
Număr de dinți Z	6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0