

Garant

Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 250/16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213555 250/16
GTIN	4045197953704
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus. Silențiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei. Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare și fără răcire interioară.

Notă:

Folosiți șurubelnița dinamometrică TQ GARANT Cod **211750 3,0** cu tijă Cod **674252 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	60 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.T1305
Plăcuță amovibilă compatibilă	XEEW1305
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Număr de dinți Z	16

Ø tăişului D_c	250 mm
Ø exterior maxim D_{max}	262,3 mm
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP