



VICTORINOX

Sculă multifuncțională, Tip: TOOL-K



Date comandă

Numărul de comandă	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Clasa articolului	830

Descriere

Execuție:

Unelte de buzunar și multifuncționale originale elvețiene de inegalabilă calitate, precizie, ușurință de utilizare și funcționalitate.

Funcționare:

Clește universală cu – Dispozitiv de tăiat sârma pentru sârme subțiri și moi de până la 40 HRC
 – Dispozitiv de tăiat sârme dure Șurubelniță 2 mm Șurubelniță 7,5 mm cu – Deschizător de lăzi
 Deschizător de conserve cu – Șurubelniță 3 mm Deschizător de sticle cu – Șurubelniță 5 mm –
 Dispozitiv de îndoit sârme Tijă mare Foarfecă Ferăstrău pentru metale cu – Pălă metalică Ferăstrău
 pentru lemn Sulă de găurire - străpungere Șurubelniță 1 / 2 pentru Phillips Daltă și răzuitor pentru
 lemn cu – Clește de dezizolat cabluri – Răzuitor din sârmă Clește de sertizare (electric) Scală
 (230 mm) Scală (9 inch) Conector pentru tirbușon și – Ochet de fixare Arc lamelar cu arc pentru
 fiecare sculă Cursor de deblocare Cheie de biți Suport de biți cu – Bit pentru șuruburi cu locaș
 hexagonal SW 3 – Bit pentru șuruburi cu locaș hexagonal SW 4 – Bit PH 0 – Bit PH 3 – Bit TX 10 – Bit
 TX 15 Spațiu pentru biți suplimentari Mini-șurubelniță Tirbușon

Aplicație:

Ca unealtă universală și „ajutor la nevoie”, trebuie să existe în fiecare dulap de scule și fiecare geantă de scule.

Livrare:

Inclusiv toc de piele.

Notă:

Unealta multifuncțională este echipată în plus cu un set de biți și tirbușon.

Descriere tehnică

Număr de funcții	39
Ambalaj	Etui din piele
Lungimea totală	115 mm
Materialul mânerului	Oțel inoxidabil
Lamă cu posibilitate de fixare	da
Greutate	440 g
Tijă pentru o singură mână	nu
Manevrabil cu o singură mână	nu
Tip produs	Sculă multifuncțională