

Cap de filetat, dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/16**Date comandă**

Numărul de comandă	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **suporturi cu amortizare a vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de $\leq 14 \times D$.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

potrivit pentru dimensiunea blatului L: 16 mm

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 48 mm

Deplasarea axei: 25 mm

Lungimea totală: 35 mm

Portplăcuță: 279820 1

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală	35 mm
Șurub pentru portplăcuță	259027 3

Deplasarea axei	25 mm
Ø minim al găurii prealabile D_{\min}	48 mm
Portplăcuță	279820 1
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Sistem	DM
Gheară, șurub, garnitură inelară	279835 1
Serie	Cap de filetat
potrivit pentru dimensiunea blatului L	16 mm
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da