



Mandrină pentru buçe elastice tip ER, HSK-A 63 ultrascurtă, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 32



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 305427 32 |
| GTIN | 4045197953742 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bușe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 75 mm |
| Pentru bușe elastice tip ER | 32 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Gama de prindere | 2 - 20 mm |
| Suport | HSK-A 63 ultrascurtă |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-6 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină cu bucșă elastică |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32 | 309680 32 |
|---|-----------|