

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Pârghie cu articulație	259015 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	PSSNR/L 1616H12
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 20
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Set de arcuri	259044 2
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare $\kappa$	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500