



## Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 1000kg



### Date comandă

Numărul de comandă	382001 1000
GTIN	2050001944061
Clasa articolului	38D

### Descriere

#### Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

#### Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

### Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	1000 kg
Ø maxim rotund	450 mm
Dimensiune F	225 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	40 mm
Dimensiune E	88 mm
Dimensiune A	284 mm
Dimensiune C	133 mm

Capacitate portantă maximă rotundă	400 kg
Greutate	36 kg
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	25 mm
Dimensiune G	52 mm
Lungime maximă plană	3000 mm
Dimensiune D	131 mm
Dimensiune B	342 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor