



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 125kg



Date comandă

Numărul de comandă	382001 125
GTIN	2050001944030
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Notă:

Cu verigă rotativă pentru macara.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului neted	20 mm
Dimensiune D	79 mm
Dimensiune F	133 mm
Dimensiune A	69 mm

Dimensiune G	30 mm
Greutate	3,5 kg
Dimensiune C	79 mm
Dimensiune B	118 mm
Ø maxim rotund	300 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Capacitate portantă maximă	125 kg
Dimensiune E	66 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	50 kg
Lungime maximă plană	1000 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor