



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 1500kg



Date comandă

Numărul de comandă	382001 1500
GTIN	2050001944078
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului rotund	30 mm
Greutate	66 kg
Capacitate portantă maximă rotundă	600 kg
Dimensiune E	122 mm
Dimensiune D	171 mm
Dimensiune C	166 mm

Dimensiune G	64 mm
Dimensiune B	383 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	45 mm
Dimensiune F	330 mm
Capacitate portantă maximă	1500 kg
Dimensiune A	316 mm
Ø maxim rotund	500 mm
Lungime maximă plană	3000 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor