



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 2000kg



Date comandă

Numărul de comandă	382001 2000
GTIN	2050001944085
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă rotundă	800 kg
Dimensiune E	122 mm
Dimensiune G	64 mm
Dimensiune A	390 mm
Capacitate portantă maximă	2000 kg
Greutate	80 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	55 mm

Dimensiune F	330 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	35 mm
Lungime maximă plană	3000 mm
Dimensiune D	171 mm
Ø maxim rotund	600 mm
Dimensiune C	166 mm
Dimensiune B	457 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor