

Garant**Dispozitiv de măsură teslametru pentru măsurarea magnetismului – teslametru, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	380865 1
GTIN	4045197954565
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- Model ușor și compact. Carcasă cu protecție la murdărie.
- Selecție automată a domeniului de măsurare. Afișaj la alegere în Tesla sau Gauss.
- Măsurători statice și dinamice.
- Afișarea polilor magnetici N/S. Reglarea punctului zero.

Aplicație:

Pentru măsurarea remanenței reziduale, densității fluxului magnetic și a distribuției câmpului pe plăcile magnetice.

Livrare:

Inclusiv geantă din piele și 4 × baterii AA.

Notă:

În caz de uzură, senzorul Cod 380866 Ref. 1 poate fi comandat ulterior și schimbat.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare câmpuri dinamice	0 - 750 mT
Precizie de măsurare	± 5%
Temperatură de lucru	0 - 40 °C

Domeniu de măsurare câmpuri statice	0 - 1500 mT
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Mignon, AA
Număr de baterii incluse	4
Tip produs	Aparat de măsurare a câmpurilor magnetice

Accesorii

Palpator de măsurare pentru teslametru Pentru tip 1	380866 1
---	----------