

STABILA **Nivelă digitală de măsurare a înclinației TECH, Tip: 500****Date comandă**

Numărul de comandă	467563 500
GTIN	4005069191252
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă compactă și robustă din aluminiu eloxat. Modalități variabile de fixare prin canal T, canal V și sistem magnetic din lantanide. Afișajul digital iluminat se rotește în poziția de modificare. Funcția integrată de avertizare previne erorile de măsurare. Blocarea tastaturii, funcție Hold și de referință.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecție. 2x baterie Cod 081561 Ref. LR6.

Descriere tehnică

Increment	0,01 grad
Lățime	32 mm
Înălțime	70 mm
Domeniu de măsurare	360 (4×90°) grad
Lungime	175 mm
Toleranță la planeitate	0,07 mm
Limită de eroare modul electronic	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grad

Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă de măsurare a înclinației

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------