

STABILA **Nivelă digitală de măsurare a înclinației TECH, Tip: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	467563 1000
GTIN	4005069191269
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Carcasă compactă și robustă din aluminiu eloxat. Modalități variabile de fixare prin canal T, canal V și sistem magnetic din lantanide. Afișajul digital iluminat se rotește în poziția de modificare. Funcția integrată de avertizare previne erorile de măsurare. Blocarea tastaturii, funcție Hold și de referință. Documentarea inteligentă a măsurătorilor individuale și permanente. Interfață serială pentru conectarea la PC și sisteme de magistrală. Utilizare concomitentă a mai multor aparate într-un singur sistem.

Software **gratuit** STABILA ANALYTICS pentru evaluare rapidă și documentarea valorilor măsurate, fără efort de programare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecție. Acumulator Li-ion cu sursă de alimentare cu fișă, 4 adaptoare interschimbabile specifice diferitelor țări, 2 cabluri de date, software de evaluare.

Descriere tehnică

Lungime	175 mm
Increment	0,01 grad
Domeniu de măsurare	0 – 360 grad
Înălțime	70 mm

Toleranță la planeitate	0,07 mm
Lățime	32 mm
Limită de eroare modul electronic	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grad
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă de măsurare a înclinației

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,02 mm/m

026620 0,02