

**Garant**

**Cuțit de strunjit cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 25/11mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Clasa articolului	21W

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungimea totală L	152 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 4
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Unghi de înclinare	1,5 grad
Mărimea plăcuței	11 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 4	279810 4

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

---

659957 500