

Garant**Cuțit de strunjit cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Clasa articolului	21W

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	20 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 4
Unghi de înclinare	1,5 grad
Mărimea plăcuței	11 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 4	279810 4

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500