

SWISS TOOLS

**Bară pt. strunjire interioară cilindrică, Ø D – dimensiunea A: 25-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

- Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
- Pentru prelucrare cu rotire spre stânga și spre dreapta.

**Aplicație:**

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

**Notă:**

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826 – 264827.

**Descriere tehnică**

Ø D	25 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară