

Raft de depozitare profilat, anexat, Înălțime: 3000mm



Date comandă

Numărul de comandă	991489 3000
GTIN	4058255038190
Clasa articolului	960

Descriere

Execuție:

Pentru depozitarea verticală și sistematică a bunurilor de depozitare ușoare și grele, de ex. scânduri, țevi de montaj, șipci, grinzi etc. Recomandat și pentru utilizarea în zona de autoservire. Brațe separatoare utilizabile variabil, permit lățimi flexibile ale rafturilor. Înclinare de 10°.

Livrare:

1 cadru, 5 traverse, 2 plăci suport, plăci de bază, 4 ancoraje de podea (fără brațe separatoare).

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară a unei plăci suport Cod 991481.**
- **Bunul depozitat are voie să fie cu max. 500 mm mai înalt decât raftul!**
- **Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.**
- **Comandați separat brațele separatoare la Cod 991490 Ref. 500 sau Cod 991490 Ref. 750.**

Descriere tehnică

Lățime raft	2700 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	2786 mm
Profil cadru	S610-M18-U
Sarcină verticală (raft individual)	1135 kg
Sarcină aplicată lateral pe braț separator	25 kg
Înălțime	3000 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 5010, 2004
Tip produs	Rafturi profilate de depozitare

Accesorii

Ancorare în podea pentru cadrul raftului de paleți	991470
--	--------