



## Suport pătrat multiplu VDI, Ø cozii d<sub>1</sub>: 40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319185 40
GTIN	4045197955050
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Descriere tehnică

l <sub>1</sub>	72 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm

Lățimea cozii $b_3$	20,5 mm
$b_1$	90 mm
Tip produs	Suport pătrat multiplu VDI