



Suport pătrat multiplu VDI, Ø cozii d1: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă	319185 50
GTIN	4045197955067
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Lățimea cozii b ₃	25,5 mm

h_2	41 mm
h_6	60 mm
Tip produs	Suport pătrat multiplu VDI