

**Suport pătrat multiplu VDI peste cap, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319190 50 |
| GTIN | 4045197955098 |
| Clasa articolului | 32V |

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Standard:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Descriere tehnică**

| | |
|------------------------------|---------|
| Lățimea cozii b ₃ | 25,5 mm |
| Ø cozii d ₁ | 50 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₅ | 35 mm |
| h ₂ | 41 mm |

| | |
|------------|----------------------------|
| b_1 | 105 mm |
| h_1 | 32 mm |
| l_1 | 85 mm |
| Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |