


Garant**WOEX 030204 T, HB330, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	232435 UNI
GTIN	4045197955128
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de așchiere: MTC

Avans f: 0,06 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,06 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204 T
Categorie	HB330
Materialul sculei	Carbură
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		