

**Garant****WOEX 05T304 T, HB330, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	232635 UNI
GTIN	4045197955142
Clasa articolului	21E

## Descriere

### Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de așchiere: MTC

Avans f: 0,1 mm/rot

## Descriere tehnică

Avans f	0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304 T
Categorie	HB330
Materialul sculei	Carbură
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

## Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		