

FLUKE.

Dispozitiv de verificare a tensiunii electrice, Tip: T6-600**Date comandă**

Numărul de comandă	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Clește ampermetric deschis pentru **măsurarea fără contact a tensiunii**, curentului și frecvenței, fără a realiza un contact cu conductori de măsură la puncte aflate sub tensiune. Vârfurile de verificare pot fi schimbate. Pentru măsurarea secțiunilor de conductori de 120 mm². Afișaj cu citire ușoară, cu iluminare de fundal.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională a tensiunii și polarității, precum și pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR6, conductori de măsură conectați cu capace de protecție de 4 mm detașabile, pentru vârfurile de măsurare.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
--	------------

Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Număr de baterii incluse	2
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Calibrarea	I4
Curent alternativ CA	0,1 – 200 A
Rezistență	1 Ω – 2 k Ω
Tastă de memorare a valorii	da
Interval de afișare CA	1 - 600 V
Interval de afișare CC	1 - 600 V
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Multimetru

Servicii

CalibrareClește ampermetric Tip D	027050 D
-----------------------------------	----------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------