

**Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 41 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116320 41
GTIN	4045197955586
Clasa articolului	12C

**Descriere****Execuție:**

Suprafață supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinței de depunere a materialului și **evacuarea îmbunătățită a așchiilor**.

**Recomandare:****Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Notă:**

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	354 mm
Standard	DIN 345
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	143,5 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Ø nominal $D_c$	41 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/rot
Lungimea canalului de așchii $L_c$	205 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad

Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	20-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		