

**Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 49mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116320 49
GTIN	4045197955661
Clasa articolului	12C

Descriere**Execuție:**

Suprafață supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinței de depunere a materialului și **evacuarea îmbunătățită a așchiilor**.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	49 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	146,5 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	220 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Dimensiune con Morse CM	4
Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/rot
Standard	DIN 345
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	369 mm
Unghiul la vârf	118 grad

Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	20-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		