

HOLEX**Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 47mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116320 47
GTIN	4045197955647
Clasa articolului	12C

Descriere**Execuție:**

Suprafață supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinței de depunere a materialului și **evacuarea îmbunătățită a așchiilor**.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii L_c	215 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	364 mm
Standard	DIN 345
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,32 mm/rot
Ø nominal D_c	47 mm
Toleranță Ø nominal	h8
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	144,5 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Unghiul la vârf	118 grad

Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	20-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		