

HOLEX®
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 12 buc., Tip: 6

Date comandă

Numărul de comandă	637667 6
GTIN	4045197955937
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe hexagonale gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

1 clichet: Cod 640220

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Cod 642220 Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

2 prelungitoare: Câte 1 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255

Lungime: 324 mm

Lățime: 153 mm

Înălțime: 51 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-24 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-24 mm

Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de piese	12
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	324 mm
Lățime	153 mm
Înălțime	51 mm