



Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch, inch 28 buc., Număr de piese: 28



Date comandă

Numărul de comandă	630047 28
GTIN	4045197955975
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Piese de acționare și de conectare conform DIN 3122/ 3123. Toate piesele în cutii din plastic.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 12 buc. similar Cod 637100

Ref. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 inch

Chei tubulare bi-hexagonale lungi: 9 buc. similar Cod 637322 Ref. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch

Chei tubulare bi-hexagonale pentru bujii: 2 buc. similar Cod 637329 Ref. 16; 20,8

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 635720 Ref. 200

Prelungitoare: 2 buc. similar Cod 635420 Ref. 75; 250

Articulație cardanică: 1 buc. similar Cod 636220

Clichet: 1 buc. similar Cod 635090

Păstrare: Cutie din plastic

Înălțime: 84 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 1/4-7/8 inch

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	1/4-7/8 inch
Număr de piese	28
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Ambalaj	Cutie din plastic
Lungime	350 mm
Lățime	302 mm
Înălțime	84 mm
Tip produs	Cheie tubulară