



## Menghină din fontă, Deschidere: 1250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	860000 1250
GTIN	4008158011165
Clasa articolului	83J

### Descriere

#### Execuție:

Brațe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oțel, striată, zincată galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă, brunat, cu filet trapezoidal și placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.

Braț de prindere mobil **cu protecție contra alunecării**, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu șurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. **Fără capac de protecție.**

Forțe de strângere până la 7000 N.

#### Standard:

**DIN 5117**

#### Piese de schimb:

Capac de protecție nr. 860115.

### Descriere tehnică

Cursă maximă	120 mm
Deschidere	1250 mm

Secțiune transversală a glisierii	35×11 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

## Accesorii

Parte inferioară completă pentru cleme cu șurub de moment Tip 500	860060 500
Pereche de elemente de strângere Vario	862950
Set de capace de presiune 8 buc. Ø plăcii de presiune 37 mm	860115 37