

Garant**Pereche de cadre-suport cu role pentru dulapul cu sertare mobil, direcție de împingere a părții frontale a sertarului, Tip: R36E****Date comandă**

Numărul de comandă	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Clasa articolului	91H

Descriere**Execuție:**

Cadru-suport cu role – câte 2 roți fixe și role de ghidaj (Ø 100 mm) cu frână, unite prin câte o traversă. **Țineți cont de direcția de învârtire a roților.** Capacitate portantă 600 kg la o sarcină distribuită uniform.

Adaptat pentru:

Cadru-suport cu role potrivit pentru carcasa dulapului de scule din grupa de produse 94 (până la 08/2019) cu **dimensiunile 27×36 E, 36×36 E**. Din motive de siguranță (pericol de răsturnare), înălțimea utilă maximă a carcasei este de 900 mm (27×36 E) respectiv 1225 mm (36×36 E).

Împingere dinspre partea frontală a sertarului.

Notă:

- **Sertarele dulapurilor mobile de scule trebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.**
- **Vă rugăm să luați în calcul și greutatea proprie a dulapului când vă raportați la capacitatea portantă a roților (600 kg).**
- **Vă rugăm să aveți în vedere direcția dorită de rulare a roților.**

Descriere tehnică

Capacitate portantă totală maximă	600 kg
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Direcție de rulare	Direcția lățimi dulapului
Tip	R36E
Ø roții fixe	100 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Tip produs	Rolă