



CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	116050 4
GTIN	4045197956293
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

HOLEX CleverDrill – Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Manifestare îmbunătățită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuțit. Suprafață: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Burghie de centrare pentru mașini CNC recomandate Cod 112120, 112140 și 112170 cu **ascuțire la vârful 142°** pentru siguranța sporită a procesului

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 340

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 72 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 78 mm

Lungimea totală L: 119 mm

Ø cozii D_s : 4 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 340
Lungimea totală L	119 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	72 mm
Ø nominal D_c	4 mm

Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de aşchii L _c	78 mm
Ø cozii D _s	4 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal